Wanny wychwytowe do beczek 200 l, lakierowane, z rusztem, liczba beczek x pojemność beczek (l)/typ: 1X200

Dane zamówienia

Numer katalogowy	981285 1X200
GTIN	2050001937568
Klasa artykułu	96U

Opis

Wykonanie:
Z blachy stalowej 3 mm; Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm.
z ocynkowanym rusztem.
Zastosowanie:
Do bezpiecznego przechowywania i napełniania beczek 200 l i małych pojemników. **Do cieczy łatwopalnych** kategorii GHS 1 - 3 oraz **cieczy zagrażających jakości wody**, kategorii GHS 1 - 4.
Norma:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).
Powłoka lakiernicza:
Standardowo jasnoniebieski, RAL 5012.
wskazówka:
Stojaki do beczek i podstawy rolkowe do beczek 200 l zob. nr 981480 – 981485.
Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3
pojemność koryta: 203 l
wysokość: 460 mm
szerokość: 800 mm
głębokość: 800 mm
maksymalna liczba magazynowanych beczek 200 l: 1
Obciążenie powierzchniowe: 1000 kg/m^2

Opis techniczny

masa	57 kg
pojemność koryta	203 l
głębokość	800 mm
szerokość	800 mm
wysokość	460 mm
maksymalna liczba magazynowanych beczek 200 l	1
Liczba beczek	1
Pojemność beczki	200 l
Obciążenie powierzchniowe	1000 kg/m^2
Grubość materiału	3 mm
Wybór kolorów	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Magazynowanie	Magazynowanie substancji palnych dozwolone
Magazynowanie	Magazynowanie substancji żrących zabronione
Magazynowanie	Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska
Magazynowanie	Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3
Rodzaj produktu	Koryto zbierające