Miernik wielofunkcyjny Testo 440 Zestaw do pomiaru wilgotności / temperatury, typ: FT

Dane zamówienia

Numer katalogowy	474164 FT
GTIN	
Klasa artykułu	47B

Opis

Wykonanie:
Miernik wielofunkcyjny Testo 440 i sonda **do pomiaru wilgotności i temperatury w pomieszczeniach magazynowych, chłodniczych i roboczych oraz w kanałach wentylacyjnych.**
w dostawie::
Miernik uniwersalny Testo 440 nr 474141, rozm. 440, 3 baterie paluszkowe typu AA, kabel USB, czujnik wilgotności i temperatury nr 474148 rozm. FT, walizka K nr 474161 rozm. K i protokół kalibracji.
zakres pomiarowy temperatury: -20 - 70 °C
zakres pomiaru wilgotności względnej: 0 - 100 %
granica błędu pomiaru temperatury: ±0,5 °C
dokładność pomiaru wilgotności względnej: ±2 %

Opis techniczny

dokładność pomiaru wilgotności względnej	±2 %
granica błędu pomiaru temperatury	±0,5 °C
zakres pomiarowy temperatury	-20 - 70 °C

zakres pomiaru wilgotności względnej	0 - 100 %