# Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem, ER 25, nomin. ∅ mocowania d: 9 mm

## Dane zamówienia

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | 309409 9 |
| GTIN | 2050001764874 |
| Klasa artykułu | 39Y |

## Opis

**Wykonanie:**
Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.
Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 100 barów!).
**Ochrona antykorozyjna FAHRION:**
· **powłoka na całej powierzchni tulejek, również na powierzchniach funkcyjnych**
· **zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.**
**Pasuje do :**
wszystkich standardowych oprawek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do oprawek CENTRO P.
**wskazówka:**
**FAHRION®** Tulejka zaciskowa zbliżona do ISO 15488-A.
norma: ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10 µm
typ: 4282 E
∅ zewn. D: 25,7 mm
Długość całkowita L: 34 mm

## Opis techniczny

| | |
|---|---|
| nomin. ∅ mocowania d | 9 mm |

| | |
|---|---|
| uchwyt | ER 25 |
| norma | ISO 15488-A |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm |
| typ | 4282 E |
| ∅ zewn. D | 25,7 mm |
| Długość całkowita L | 34 mm |