Garant

CNMG 09T308, Gatunek: HB7210-1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	250152 HB7210-1
GTIN	4062406058876
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 09T308 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1
Łamacz wiórów: GM
tolerancja: M
głębokość skrawania a_p: 0,4 - 6,5 mm
posuw f: 0,3 - 0,7 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,4 - 6,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,4 mm
Łamacz wiórów	GM
Gatunek	HB7210-1
promień naroża	0,8 mm

posuw f	0,3 - 0,7 mm/obr,
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie główne	K
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	6,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T308
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia