Garant

DNMG 150612, Gatunek: HB7210-1

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250864 HB7210-1
GTIN	4062406059033
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150612 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1
Łamacz wiórów: GG
głębokość skrawania a_p: 0,4 - 6,5 mm
posuw f: 0,32 - 0,8 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	K
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Łamacz wiórów	GG
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	6,5 mm
głębokość skrawania a_p	0,4 - 6,5 mm
promień naroża	1,2 mm
Warunki skrawania	ciągle

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,4 mm
Gatunek	HB7210-1
Materiał ostrza 	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,32 - 0,8 mm/obr,
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia