KYOCERA

CNMM 120416, Gatunek: CA025P

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250493 CA025P
GTIN	4960664863761
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMM 120416 CA025P Gatunek: CA025P
Łamacz wiórów: PX
głębokość skrawania a_p: 1 - 11 mm
posuw f: 0,25 - 0,9 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,25 - 0,9 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	1 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	PX
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	1,6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min

Materiał ostrza 	HM
Gatunek	CA025P
głębokość skrawania a_p	1 - 11 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	11 mm
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 120416
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia