KYOCERA

CNMM 160608, Gatunek: CA025P

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250496 CA025P
GTIN	4960664863778
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMM 160608 CA025P Gatunek: CA025P
Łamacz wiórów: PX
głębokość skrawania a_p: 1 - 11 mm
posuw f: 0,25 - 0,9 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HM
głębokość skrawania a_p	1 - 11 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	11 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	1 mm
Łamacz wiórów	PX
Gatunek	CA025P
posuw f	0,25 - 0,9 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 160608
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia