KYOCERA

# WNMG 080412, Gatunek: CA025P

## Dane zamówienia

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | 252116 CA025P |
| GTIN | 4960664865925 |
| Klasa artykułu | 25E |

## Opis

WNMG 080412 CA025P Gatunek: CA025P
Łamacz wiórów: PS
głębokość skrawania $a_p$: 1 - 3,8 mm
posuw f: 0,15 - 0,6 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

## Opis techniczny

| | |
|---|---|
| Zastosowanie główne | P |
| Łamacz wiórów | PS |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| promień naroża | 1,2 mm |
| Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$ | 1 mm |
| głębokość skrawania $a_p$ | 1 - 3,8 mm |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne | 70 - 420 m/min |
| Gatunek | CA025P |

| | |
|---|---|
| posuw f | 0,15 - 0,6 mm/obr, |
| Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ | 3,8 mm |
| Materiał ostrza<br>  | HM |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| powłoka | CVD |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 080412 |
| liczba wymian/ostrzy | 6 |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |