Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami przesuwnymi, pełnymi, wysokość: 2000 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	940905 2000
GTIN	4062406071349
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:
Szafa bez wyposażenia 80×20G. Pasujące szuflady: 36×14G (zamawiać oddzielnie).
Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.
Powłoka lakiernicza:
Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**
wskazówka:
Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.
Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość: 2000 mm
szerokość: 2000 mm
głębokość: 500 mm
szerokość w G: 80
głębokość w G: 20
wysokość użytkowa: 1845 mm

Opis techniczny

wysokość użytkowa	1845 mm
głębokość w G	20
szerokość	2000 mm
szerokość w G	80
wysokość	2000 mm
głębokość	500 mm
masa	155 kg
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa z półkami, pusta

Akcesoria

Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40	940552 40
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwnymi, szerokość 80G do szaf o wysokości 2000 mm	940515 2000
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40	940560 40
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40	940590 40
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21