HOLEX

Szczypce do instalacji wodnych, lakierowane proszkowo , Długość całkowita: 250 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	706101 250
GTIN	4062406069636
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:
Przegub trzpieniowy (= podwójne prowadzenie) i zabezpieczenie przed przykleszczaniem palców. Hartowane indukcyjnie. Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem, samoczynnie zakleszczające się na rurach i nakrętkach. Wielostopniowe przestawianie zatrzaskowe. Szczypce lakierowane na czerwono lakierem proszkowym, szczęki i przegub polerowane.
Norma:
DIN ISO 8976
Materiał:
Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.
Średnica mocowania sześciokąta: 36 mm
rozstaw do rur: 1,1/2 cal

Opis techniczny

długość całkowita	250 mm
rozstaw do rur	1,1/2 cal
Średnica mocowania sześciokąta	36 mm