HOLEX

Szczypce do instalacji wodnych, lakierowane proszkowo , Długość całkowita: 300 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	706101 300
GTIN	4062406069643
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:
Przegub trzpieniowy (= podwójne prowadzenie) i zabezpieczenie przed przykleszczaniem palców. Hartowane indukcyjnie. Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem, samoczynnie zakleszczające się na rurach i nakrętkach. Wielostopniowe przestawianie zatrzaskowe. Szczypce lakierowane na czerwono lakierem proszkowym, szczęki i przegub polerowane.
Norma:
DIN ISO 8976
Materiał:
Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.
Średnica mocowania sześciokąta: 48 mm
rozstaw do rur: 2 cal

Opis techniczny

rozstaw do rur	2 cal
Średnica mocowania sześciokąta	48 mm
długość całkowita	300 mm