KOMET®

Płytka skrawająca KOMET®, BK8425, Nazwa: 26-660

Dane zamówienia

Numer katalogowy	216770 26-660
GTIN	2050002046658
Klasa artykułu	24T

Opis

Wykonanie:
Z rowkami wiórowymi na obwodzie.
Pasuje do :
frezów do pogłębiania nr 216600 i 216620.
promień naroża: 0,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: TOHX 140305 EN

Opis techniczny

Nazwa	26-660
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 140305 EN
promień naroża	0,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ przy obcinaniu	6,5 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
liczba wymian/ostrzy	1

Gatunek	BK8425
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania