Garant

Oprawki Weldon, PSC-80 krótkie, ∅ mocowania D1: 32 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	308503 32
GTIN	4045197703491
Klasa artykułu	31C

Opis

Wykonanie:
· **z otworem Balluffchip**
· **wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!)**
· **obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.**
Zastosowanie:
Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.
Wyp. dodatkowe:
Rura chłodziwa nr 309885, klucz nasadowy nr 309893.
wskazówka:
Pasująca redukcja z PSC 63 na PSC 40 lub PSC 50 nr 318892.
Pasujące tuleje redukcyjne z SK 40 lub HSK 63 na PSC 40 lub PSC 50 nr 301275 i nr 306975.
Pasujące tuleje redukcyjne z SK 50 lub HSK 100 na PSC 63 lub PSC 80 nr 301276 i nr 306976.
Pasujące przedłużki pod nr 318894, nr 318895 i nr 318896.
Norma na uchwyt: ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne: tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min^{-1}
Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm
Strategia skrawania: HPC
Strategia skrawania: HSC
wymiar A długości wysięgu: 80 mm
∅ zewn. D: 72 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	80 mm
∅ mocowania D_1	32 mm
∅ zewn. D	72 mm
uchwyt	PSC-80 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min^{-1}
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC

Akcesoria

Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 6	306976 6
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 8	306976 8
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 8	301276 8
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 6	301276 6