TRICOFLEX

Mangueira entrançada preto AIRSOFT, PVC, Comprimento 50 m, ⌀ interior da mangueira: 9

Dados do pedido

Número do pedido	080037 9
GTIN	3506111000559
Classe de artigo	08A

Descrição

Versão:
Mangueira com reforço de fibra de poliéster. Faixa de temperatura –15 °C a 60 °C.
Mangueira de tecido Airsoft Performance, mangueira de ar comprimido flexível e resistente a óleo para ferramentas pneumáticas. Pressão de serviço de 15 bar.

Descrição técnica

pressão de serviço máxima	15 bar
⌀ exterior da mangueira	15 mm
⌀ interior da mangueira	9 mm
Atributo do nome do produto	Comprimento 50 m
Tipo de produto	Mangueira