HOLEX

# Jogo de barras de mandrilar MD direita, direita, Tipo: SET06

## Dados do pedido

| | |
|---|---|
| Número do pedido | 260389 SET06 |
| GTIN | 4067263132103 |
| Classe de artigo | 29W |

## Descrição técnica

| | |
|---|---|
| Código ISO do suporte | C08K SCLCR 06 |
| Código ISO do suporte | C10K SCLCR 06 |
| Código ISO do suporte | C12M SCLCR 06 |
| Desvio central $L_3$ | 5 mm |
| Desvio central $L_3$ | 6 mm |
| Desvio central $L_3$ | 8 mm |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 7 |
| Comprimento total L | 125 mm |
| Comprimento total L | 125 mm |
| Comprimento total L | 150 mm |
| Norma | DIN 8024 |

| | |
|---|---|
| ∅ mínimo do furo prévio $D_{mín.}$ | 10 mm |
| ∅ mínimo do furo prévio $D_{mín.}$ | 12 mm |
| ∅ mínimo do furo prévio $D_{mín.}$ | 14 mm |
| Altura de fixação $L_2$ | 7,6 mm |
| Altura de fixação $L_2$ | 9,6 mm |
| Altura de fixação $L_2$ | 11,5 mm |
| Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 0602.. |
| ∅ haste $D_s$ | 8 mm |
| ∅ haste $D_s$ | 10 mm |
| ∅ haste $D_s$ | 12 mm |
| Tipo de inserto | direita |
| Profundidade de torneamento interior até | 8×D |
| Óleo de corte | HM |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |