FISCH

Broca de metal duro sintético, ∅ da broca: 15mm

Dados do pedido

Número do pedido	795250 15
GTIN	9002696014027
Classe de artigo	76H

Descrição

Modelo:
Dois gumes com haste cilíndrica.
Com **insertos de metal duro;** alta estabilidade. Para perfuração de madeira dura, plásticos, placas com revestimento, etc.
Utilização:
Para perfuração de furos cegos sem gretas com precisão dimensional, bem como furos redondos.
Norma:
DIN 7483 G

Descrição técnica

Medida da haste	10×30 mm
Número de arestas de corte Z	2
∅	15 mm
Comprimento total	90 mm
Tipo de produto	Broca para madeira

Acessórios

Extensão para broca para ∅ da haste 10	795270 10