Atlas Copco

Aparafusadora de impacto pneumática, Tipo: W2411

Dados do pedido

Número do pedido	079171 W2411
GTIN	7322590051266
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:
Todos os dados técnicos referem-se a uma pressão de fluxo de **6,3 bar** e ao ∅ interior de mangueira especificado.
Potente aparafusadora de impacto.
Fluxo de ar de exaustão através da pega, possibilidade de inversão para **funcionamento à direita/esquerda.**
· **Bem equilibrada e ergonómica.**
Utilização:
Indicada para trabalhos de montagem leves.
Peça sobresselente:
Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço): para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descrição técnica

Modelo	Pistola
Ruído de trabalho	88 dB(A)

Altura	165 mm
Medidas do alojamento de ferramentas	3/8 polegada
∅ máximo do parafuso (8.8-12.9)	M10
tamanho recomendado da mangueira (∅ interior)	10 mm
quantidade de ar necessária máxima	678 l/min
Faixa de binário	13 - 80 Nm
vibração máxima conforme EN	7 m/s^2
Designação do fabricante	W2411
Peso	1 kg
n.º máximo de rotações	7000 r,p,m,
Comprimento	154 mm
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	□
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Rosca de ligação	BSP
Alimentação de energia	Operado por ar comprimido
Tipo de produto	Aparafusadora