Suport tip rolă de siguranță pentru furtun, carcasă de plastic Aer comprimat, ∅ 8 ×12 mm, Lungimea utilă a furtunului: 10Sm

Date comandă

Numărul de comandă	080071 10S
GTIN	7391390404046
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:
Suport tip rolă de siguranță pentru furtun cu **ghidare a furtunului** şi tragere controlată, puternică.
Carcasă din plastic rezistentă la şocuri, închisă ermetic, pentru utilizarea în zonele cu pericol de murdărie şi praf. Construcție compactă şi montare simplă pe perete sau plafon, cu **posibilitate de rabatare la 180°. Furtun PU** recomandat pentru debite ridicate, foarte rezistent la uzură şi racorduri din oțel pentru aer comprimat.
Suport tip rolă pentru furtun cu furtun din PU de culoare **verde neon**.
Notă:
Pentru cuplaj, consultați Cod 080286.

Descriere tehnică

Lungimea utilă a furtunului	10 m
Culoarea carcasei	albastru
Culoare furtun	verde-neon
Material furtun	Poliuretan
Racord leşire	1/4 inch

Presiune maximă de lucru	16 bar
Materialul carcasei	Plastic
Sistem automat SCS de rulare	da
Racord Intrare	1/4 inch
∅ interior al furtunului	8 mm
∅ exterior al furtunului	12 mm
Lățime carcasă	406 mm
Adâncime carcasă	190 mm
Înălțime carcasă	313 mm
Adaptat pentru	Aer comprimat
Caracteristici nume produs	∅ 8 ×12 mm
Tip produs	Suport tip rolă pentru furtun

Accesorii

Cuplaj de siguranțăFilet interior Filet interior de racordare 1/4 inch	080286 1/4
Cuplaj de siguranțăFilet interior Filet interior de racordare 1/2 inch	080286 1/2
Cuplaj de siguranțăFilet interior Filet interior de racordare 3/8 inch	080286 3/8