Garant

Suport de plăcuţe Heavy-Duty pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø gamei de canelare D1 / D2: 114/160mm

Date comandă

Numărul de comandă	274074 114/160
GTIN	4062406094881
Clasa articolului	21U

Descriere

Execuţie:
Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275021 – 275048.
Aplicaţie:
În combinaţie cu suport de prindere Cod 274004 sau alternativ cu adaptorul Cod 274003 şi suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.
Atenţie:
Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.
Notă:
D_1 = Ø minim pentru prima canelare / D_2 = Ø maxim pentru prima canelare.
D_2 = 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.

Descriere tehnică

Ø maxim pentru canelarea 1 D_2	160 mm
Ø minim pentru canelarea 1 D_1	114 mm
Adâncime maximă de aşchiere t_{max}	50 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Cheie pentru sistem	da
Lăţime de canelare w	8 mm

Tip produs	Suport de plăcuțe