Garant

Suport de plăcuţe Medium-Plus pentru canelare frontală, pe stânga, ∅ gamei de canelare D1 / D2: 65/100mm

Date comandă

Numărul de comandă	274052 65/100
GTIN	4062406095277
Clasa articolului	21U

Descriere

Execuţie:
Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275021 – 275048. D_2 = 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.
Aplicaţie:
În combinaţie cu suport de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 şi suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.
Atenţie:
Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.
Notă:
D_1 = ∅ minim pentru prima canelare / D_2 = ∅ maxim pentru prima canelare.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de aşchiere t_{max}	25 mm
∅ maxim pentru canelarea 1 D_2	100 mm
∅ minim pentru canelarea 1 D_1	65 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Cheie pentru sistem	da
Lăţime de canelare w	5 mm

Lățime de canelare w	6 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe