Garant

# CPHX 09T305 ER, HB4015, Tip: ST1400

## Date comandă

| | |
|---|---|
| Numărul de comandă | 212572 ST1400 |
| GTIN | 4062406099183 |
| Clasa articolului | 21A |

## Descriere

**Execuție:**
Precizie a concentricității ±0,020 mm.
- **Plăcuțe amovibile cu geometrie Wiper îmbunătățită pentru un proces de prelucrare mai eficient în execuția de matrițe.**
- **Economie de timp extrem de mare datorită saltului mare la noua linie şi avansului ridicat per dinte.**
- **Plăcuțe de frezare cu geometrie Wiper radială şi axială.**

**Recomandare:**
În cazul operațiilor de frezare frontală, reduceți Vc cu 30%.
**Notă:**
Valori de referință pentru ae 0,2 mm.
$L_{wa}$ reprezintă lungimea Wiper axială.
$L_{wr}$ reprezintă lungimea Wiper radială.

## Descriere tehnică

| | |
|---|---|
| Tip | ST1400 |
| Rază la colț | 0,5 mm |

| | |
|---|---|
| Grosimea plăcuţei S | 3.97 mm |
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CPHX 09T305 ER |
| Categorie | HB4015 |
| Materialul sculei | Carbură |
| Wiper axial lung | 1 mm |
| Wiper radial lung | 2 mm |
| Raza la colţ $R_1$ | 0,5 mm |
| Avans $f_z$ în oţel < 1400 $N/mm^2$ | 0,25 mm |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 2 |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |