Garant

CPHX 09T310 ER, HB7705, Tip: HART

Date comandă

Numărul de comandă	212578 HART
GTIN	4062406099206
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:
Precizie a concentricității ±0,020 mm.
- **Plăcuțe amovibile cu geometrie Wiper îmbunătățită pentru un proces de prelucrare mai eficient în execuția de matrițe.**
- **Economie de timp extrem de mare datorită saltului mare la noua linie şi avansului ridicat per dinte.**
- **Plăcuțe de frezare cu geometrie Wiper radială şi axială.**

Recomandare:
În cazul operațiilor de frezare frontală, reduceți Vc cu 30%.
Notă:
Valori de referință pentru ae 0,2 mm.
L_{wa} reprezintă lungimea Wiper axială.
L_{wr} reprezintă lungimea Wiper radială.

Descriere tehnică

Tip	DUR
Rază la colț	1 mm
Grosimea plăcuței S	3.97 mm

Cod ISO Plăcuţă amovibilă	CPHX 09T310 ER
Categorie	HB7705
Materialul sculei	Carbura
Wiper axial lung	0,5 mm
Wiper radial lung	0,8 mm
Raza la colţ R_1	1 mm
Avans f_z în oţel < 65 HRC	0,15 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Strat de acoperire	TiC
Tip produs	Plăcuţă amovibilă pentru frezare