Garant

Plăcuţe de retezare / canelare, CU7025, Lăţime de canelare w: 1,5mm

Date comandă

Numărul de comandă	273672 1,5
GTIN	4045197719300
Clasa articolului	21J

Descriere

Execuţie:
Sfărâmător de aşchii pentru diametre mici şi reducerea forţei de aşchiere.

Descriere tehnică

Lăţime de canelare w	1,5 mm
Toleranţă lăţime de canelare w	±0,03 mm
Avans f	0,03 - 0,12 mm/rot
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Strat de acoperire	neacoperit
Aplicaţia principală	P
Condiţie de tăiere	continuă
Categorie	CU7025
Rază la colţ R	0,1 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Profil plăcuţe amovibile	neutru

Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 750 N/mm²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm²	recomandat	140 m/min	P
continu	recomandat		
Uscat	recomandat		