Garant GRIDLINE

Raft culisant 200 kg, 36×24G, Înălţimea de montare: 75mm

Date comandă

Numărul de comandă	931366 75
GTIN	4062406123017
Clasa articolului	9GK

Descriere

Execuţie:
Raft culisant cu **deschidere completă 100%.** Deschis în faţă, înălţimea carcasei în lateral 46 mm, înălţime de montare 75 mm. Fără ştanţări pentru barele despărţitoare cu fante.
Livrare:
Raft culisant complet cu câte 1 pereche de şine de ghidare.
Culoare:
Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**
Notă:
Nu se recomandă pentru montarea în corpuri mobile.

Descriere tehnică

Adâncimea utilă în G	24
Lăţimea utilă în G	36
Suprafaţă utilă a sertarelor în G	36×24
Greutate	17,5 kg
Domeniu de utilizare	Dulap de scule
cu deblocare individuală a sertarelor	nu
Înălţimea de montare	75 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg

Deschiderea sertarului (parţială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×24G
Lăţime utilă	900 mm
Adâncime utilă	600 mm
Tip produs	Raft culisant