Garant

GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 2×D, ∅ DC: 24mm

Date comandă

Numărul de comandă	234000 24
GTIN	4045197739759
Clasa articolului	21S

Descriere

Execuţie:
Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.
Toleranţă la alezare: –0,1 / +0,3 mm
Descriere:
Pentru cea mai mare performanţă şi acurateţe dimensională. Chiar şi în condiţii de găurire dificilă de până la 5×D.
Adaptat pentru:
Plăcuţe rotative SOGX 080407.
Notă:
Alte mărimi intermediare în dimensiuni 1/10 sunt disponibile la cerere.

Descriere tehnică

∅ cozii D_s	32 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă	SOGX 080407
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile	239700 8IP (1,3 Nm)
Număr de dinţi Z	1
Lungimea cozii L_s	60 mm
Lungime utilă L_1	48 mm
Serie	Power Drill

∅ nominal D	24
Limită maximă de ajustare V_{max}	0,25 mm
Lungime activă L_A	68 mm
Plăcuțe amovibile pentru tăiş interior	HB6535
Plăcuțe amovibile pentru tăiş interior	HB6640
Plăcuțe amovibile pentru tăiş interior	HB630
Plăcuțe amovibile pentru tăiş interior	HB6810
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	2×D
Coadă tip	ISO 9766
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieşire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Şurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,3 Nm	211750 1,3
Set de şuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare 8IP	239700 8IP
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP