Garant

SOGX 050204, HB6810, Tip: ALU

Date comandă

Numărul de comandă	234030 ALU
GTIN	4045197742308
Clasa articolului	21E

Descriere

Adaptat pentru:
GARANT Power Drill Cod 234000 – 234025.
Recomandare:
La găurire cu suport Cod 234015 şi Cod 234025, reduceţi avansul la 70%.
Avans f: 0,06 - 0,18 mm/rot

Descriere tehnică

Tip	ALU
Serie	Power Drill
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Cod ISO Plăcuţă amovibilă	SOGX 050204
Categorie	HB6810
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,06 - 0,18 mm/rot
Tip produs	Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	500 m/min	N
Aluminiu (cu aşchii scurte)	recomandat	300 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	220 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		