Garant

Lamă de retezare eco, neutru, Înălțimea lamei h5 / lățime de canelare w: 26/2,2mm

Date comandă

Numărul de comandă	273564 26/2,2
GTIN	4062406202743
Clasa articolului	21U

Descriere

Execuție:
Cu răcire tip eco direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafețelor libere.
Cu transfer de lichid de răcire pentru suporturile de la producători (de ex., EWS).
Aplicație:
Pentru canale adânci şi pentru strunjirea de canelare a diametrelor mari.
Adaptat pentru:
Suport Cod 273893, 273894 – 274095; 274097 sau Cod 319132 – 319133 (suport VDI).
Piese de schimb:
Şurub de închidere Cod 279828 Ref. 2.
Placă de închidere Cod 279830 Ref. 1.
Atenție:
Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Descriere tehnică

Înălțimea lamei h_5	26 mm
Pentru ∅ maxim al piesei	50 mm
Lățime de canelare w	2,2 mm
Serie	Eco
Lungimea totală L	110 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	da

Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare