Cleşte cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică cu clemă, KW, Lungimea totală: 125mm

Date comandă

Numărul de comandă	726640 125
GTIN	4003773043799
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:
Cap subțire cu tăişuri rectificate cu precizie, cu şlefuire finală fină. Mânere cu manşoane din mai multe componente, cu arcuri de deschidere.
Standard:
DIN ISO 9654
Material:
Oțel special pentru scule, brunat.

Descriere tehnică

Lungimea de tăiere	9 mm
Putere de tăiere sârmă semidură din oțel	0,2 - 1,2 mm
Lățimea capului	13,5 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ∅ de până la	0,2 - 1,6 mm
Lungimea totală	125 mm
Mini teşitură	Fără teşire
Material	Oțel special pentru scule
Standard	DIN ISO 9654
Mâner	Manşon din mai multe componente

Proces producție	Tăişuri călite prin inducție (cca. 64 HRC)
Suprafață	brunat
Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	da
cu clemă	da
Tip produs	Cleşte de tăiere