Unitate de fretare compactă ISG-1000

Date comandă

Numărul de comandă	354400
GTIN	2050001790606
Clasa articolului	35B

Descriere

Execuție:
Manevrare simplă. Unitate de fretare compactă mică, uşoară, utilizabilă indiferent de locul de montaj. Lungimea maximă fretabilă a sculei 290 mm. Interval de fretare ∅ 3 – 16 mm.
Livrare:
1 placă de ecranare 6 – 16 mm şi 1 pereche de mănuşi de protecție.
Accesorii opționale:
Plăci de ecranare Cod 354440, suporturi de bază pentru scule Cod 354225 – 354227.

Descriere tehnică

Adâncime	390 mm
Lățime	310 mm
Putere	6,5 kW
Racord	3×400V / 16A
Înălțime	640 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Tip produs	Unitate de fretare compactă

Accesorii

Suport de bază pentru portsculepentru HSK pentru coadă conică HSK 50	354226 50
Suport de bază pentru portsculepentru PSC pentru coadă conică PSC 40	354227 40
Pereche de mănuşi de protecţie la temperaturi înalteTempDex 710 Mărimea mănuşilor 11	094630 11
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 50	354225 50
Suport de bază pentru portsculepentru HSK pentru coadă conică HSK 40	354226 40
Suport de bază pentru portsculepentru PSC pentru coadă conică PSC 30	354227 30
Suport de bază pentru portsculepentru HSK pentru coadă conică HSK 32	354226 32
Placă de ecranare pentru ISG-1000 Pentru ∅ de prindere 3-6 mm	354440 3-6
Suport de bază pentru portsculepentru PSC pentru coadă conică PSC 50	354227 50
Pereche de mănuşi de protecţie la temperaturi înalteTempDex 710 Mărimea mănuşilor 9	094630 9
Placă de ecranare pentru ISG-1000 Pentru ∅ de prindere 6-16 mm	354440 6-16
Suport de bază pentru portsculepentru HSK pentru coadă conică HSK 63	354226 63
Suport de bază pentru portsculepentru PSC pentru coadă conică PSC 63	354227 63
Suport de bază pentru portsculepentru HSK pentru coadă conică HSK 80	354226 80
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 30	354225 30

Suport de bază pentru portsculepentru HSK pentru coadă conică HSK 100	354226 100
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40