Garant

Suport de plăcuţe Heavy-Duty-Plus pentru canelare frontală, pe dreapta, ∅ gamei de canelare D1 / D2: 184/250mm

Date comandă

Numărul de comandă	274088 184/250
GTIN	4062406204792
Clasa articolului	21U

Descriere

Execuţie:
Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275021 – 275048.
Aplicaţie:
În combinaţie suport de prindere Cod 274006.
Atenţie:
Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.
Notă:
D_1 = ∅ minim pentru 1. Canelare / D_2 = ∅ maxim pentru 1. canelare.
D_2= 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de aşchiere t_{max}	80 mm
∅ minim pentru canelarea 1 D_1	184 mm
∅ maxim pentru canelarea 1 D_2	250 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Cheie pentru sistem	da
Lăţime de canelare w	8 mm
Tip produs	Suport de plăcuţe