HOLEX

Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurte, subțiri, HSK-A 63, Ø de strângere D1: 20mm

Date comandă

Numărul de comandă	307507 20
GTIN	4062406242039
Clasa articolului	32A

Descriere

Execuție:
· **Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.**
· **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
Aplicație:
· **Rată înaltă de aşchiere (totuşi fără aşchiere dificilă extremă).**
· **Pentru găurire, alezare şi frezare.**
Accesorii opționale:
Manșoane de reducere Cod 302135 - 302187, țeavă de lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, ștergătoare cilindrice Cod 343720.
Notă:
Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	90 mm
Ø exterior D	50 mm
Interval de reglaj V	10 mm
Ø D_2	42 mm
Ø de prindere D_1	20 mm

Reducţie recomandată	302155; 302160; 302165; 302150
Filet M	M16×1
L_3	48 mm
Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Forma	A
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turaţia	G 2,5 la 25000 min^{-1}
Concentricitate	≤ 3 µm
Strategie de aşchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică