Garant

Portsculă pentru freze frontale cu orificii ale canalului de răcire, PSC 50 scurt, ∅ dornului d1: 16mm

Date comandă

Numărul de comandă	308544 16
GTIN	4062406243821
Clasa articolului	31C

Descriere

Execuție:
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Aplicație:
Pentru fixarea frezelor cilindro-frontale cu alezaj şi a frezelor cu canal transversal.
Livrare:
Inclusiv şurub de fixare a frezei.
Accesorii opționale:
Cheie specială Cod 309840, şurub de fixare a frezei Cod 309860.
Conductă de răcire şi cheie tubulară Cod 309885; 309893.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	35 mm
∅ dornului d_1	16 mm
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16
∅ exterior D	38 mm

cheie specială recomandată Cod 309840	16
∅ de prindere D_1	16 mm
Suport	PSC 50 scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Orificiu pentru canalul de răcire	Blocabil
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min^{-1}
Concentricitate	≤ 6 µm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Cheie specială Pentru ∅ dornului 16 mm	309840 16
Piuliță T pentru portscule pentru freze cu alezaj Pentru ∅ dornului D1 16 mm	309895 16
Şurub pentru piulițe T Pentru ∅ dornului D1 16 mm	309896 16