Garant

Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus, ∅ × lungimea totală: 9X210mm

Date comandă

Numărul de comandă	789010 9X210
GTIN	4062406262617
Clasa articolului	71C

Descriere

Execuţie:
Vârful marcant şi agresiv de centrare permite o centrare activă şi un ghidaj optim în timpul procesului de găurire. Design inovativ al capului, cu con de atac drept, scurt, pentru o găurire sensibil mai rapidă, la o stabilitate mult mai mare, chiar şi în beton armat. Spirală optimizată la vibraţii cu miez consolidat. Diametrul miezului şi pasul spiralei burghiului sunt perfect compatibile asigurând astfel o transmitere eficientă a forţei de la ciocanul rotopercutor la vârful din carbură.
Avantaj:
- **Con de atac scurt spiralat şi suprafeţe de degajare concave (efect de lopată) asigură o evacuare rapidă a şpanului.**
- **Marcaje de uzură: pentru a verifica dacă scula este în cotinuare potrivită pentru execuţia găurilor de dibluri.**
- **Tăişuri suplimentare cu formă specială a miezului: sfărâmare eficientă a betonului.**

Aplicaţie:
Pentru o găurire executată cât se poate de confortabil a betonului, a pietrei naturale, a zidăriei.
Notă:
La utilizarea burghielor extralungi (> 500 mm), se va găuri în prealabil cu un burghiu scurt de acelaşi diametru (se evită astfel ruperea la încovoiere).

Descriere tehnică

∅	9 mm
Număr de dinţi Z	2
Lungime de lucru	150 mm
Lungimea totală	210 mm

Materialul sculei	Carbura
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Plus
Tip produs	Burghiu pentru piatră