Garant

# Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus, ∅ × lungimea totală: 10X310mm

## Date comandă

| | |
|---|---|
| Numărul de comandă | 789010 10X310 |
| GTIN | 4062406262792 |
| Clasa articolului | 71C |

## Descriere

**Execuţie:**
Vârful marcant şi agresiv de centrare permite o centrare activă şi un ghidaj optim în timpul procesului de găurire. Design inovativ al capului, cu con de atac drept, scurt, pentru o găurire sensibil mai rapidă, la o stabilitate mult mai mare, chiar şi în beton armat. Spirală optimizată la vibraţii cu miez consolidat. Diametrul miezului şi pasul spiralei burghiului sunt perfect compatibile asigurând astfel o transmitere eficientă a forţei de la ciocanul rotopercutor la vârful din carbură.
**Avantaj:**
- **Con de atac scurt spiralat şi suprafeţe de degajare concave (efect de lopată) asigură o evacuare rapidă a şpanului.**
- **Marcaje de uzură: pentru a verifica dacă scula este în cotinuare potrivită pentru execuţia găurilor de dibluri.**
- **Tăişuri suplimentare cu formă specială a miezului: sfărâmare eficientă a betonului.**

**Aplicaţie:**
Pentru o găurire executată cât se poate de confortabil a betonului, a pietrei naturale, a zidăriei.
**Notă:**
La utilizarea burghielor extralungi (> 500 mm), se va găuri în prealabil cu un burghiu scurt de acelaşi diametru (se evită astfel ruperea la încovoiere).

## Descriere tehnică

| | |
|---|---|
| ∅ | 10 mm |
| Număr de dinţi Z | 2 |
| Lungime de lucru | 250 mm |
| Lungimea totală | 310 mm |

| | |
|---|---|
| Materialul sculei | Carbura |
| Utilizare cu percuție / fără percuție | Găurire cu percuție |
| Coadă tip | SDS Plus |
| Tip produs | Burghiu pentru piatră |