HOLEX

Bit de tarod, vaporizat, M: M6

Date comandă

Numărul de comandă	130990 M6
GTIN	4062406281250
Clasa articolului	12H

Descriere

Execuţie:
Cu coadă hexagonală de 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.
Aplicaţie:
Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.

Descriere tehnică

Normă pentru filet	DIN 13
Pas filet	1 mm
∅ găurii de centrare	5 mm
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Forma conului de atac	B
Direcţie de tăiere	pe dreapta
Standard	Normă de lucru
Pentru filet	M6
Lungimea totală L	37 mm
Lungimea tăişului L_c	16 mm
∅ de degajare D_1	4,5 mm
Strat de acoperire	vaporizat
Tip de filet	M

Materialul sculei	HSS
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Unghi al flancurilor	60 grad
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5×D la gaură străpunsă
Tip produs	Bit de tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu aşchii scurte)	recomandat		
Oțel < 500 N/mm²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm²	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		