STAHLWILLE

Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 38 buc., Tip: 38

Date comandă

Numărul de comandă	630345 38
GTIN	4018754323241
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuţie:
Părţi de acţionare / de conectare conform **DIN 3122 / 3123**; **chei tubulare** conform **DIN 3124**.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.
Aplicaţie:
Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2,5 – M8. Pentru Torx® exterior cu filet M3 – M8. Pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 – M8. Pentru Torx® interior cu filet M2,5 – M8.
Material:
Oţel aliat cu crom, protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.
Livrare:
Biţi dodecagonali pentru cheie tubulară: 10 buc. Cod 630950 Ref. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Biţi pentru cheie tubulară pentru Torx® exterior: 6 buc. Cod 631500 Ref. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Biţi de şurubelniţă pentru Phillips: PH1; PH2
Biţi pentru şurubelniţă pentru locaş hexagonal: 5 buc. Cod 631710 Ref. 3; 4; 5; 6; 8
Biţi de şurubelniţă pentru Torx® interior: 9 buc. Cod 631801 Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Mâner tip T QR: 1 buc. Cod 633050 Ref. 116
Mâner tubular QR: 1 buc. Cod 632950 Ref. 150
Prelungitoare QR: 2 buc. Cod 632545 Ref. 50; 150
Articulaţie cardanică QR: 1 buc. Cod 633550 Ref. 1/4
Clichet QR: 1 buc. Cod 632355 Ref. 1/4
Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descriere tehnică

Număr de piese	38
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	5-13 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Profil de antrenare	Cheie tubulară pentru şuruburi TORX®
Profil de antrenare	Şurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Şurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Şurubelniță pentru şuruburi TORX®
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelnițe hexagonale	3-8 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Standard	DIN 3120
Standard	DIN 3122
Standard	DIN 3124
Material	Oțel aliat cu crom
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	227 mm
Lățime	131 mm
Înălțime	57 mm
Suprafață	cromat (rezistent la rupere)
Cu QuickRelease	da
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Bit pentru şurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 5 mm	631710 5
Bit şurubelniță 1/4 inch pentru Torx®scurt Profil Torx® TX20	631801 TX20
Bit bi-hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	630950 13

Bit bi-hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	630950 10
Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx®scurt Profil Torx® TX25	631801 TX25
Prelungitor 1/4 inchQuickRelease Lungimea totală 50 mm	632545 50
Clichet de precizie reversibil, 1/4 inch cu extractorQuickRelease Tip 1/4	632355 1/4
Bit bi-hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	630950 5,5
Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 3 mm	631710 3
Mâner tip T, 1/4 inchQuickRelease Lungimea totală 116 mm	633050 116
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631000 5,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631000 7
Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx® Profil Torx® E8	631500 E8
Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx®scurt Profil Torx® TX30	631801 TX30
Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx®scurt Profil Torx® TX9	631801 TX9
Mâner tubular 1/4 inchQuickRelease Lungimea totală 150 mm	632950 150
Articulaţie cardanică 1/4 inchQuickRelease Tip 1/4	633550 1/4
Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx® Profil Torx® E7	631500 E7
Prelungitor 1/4 inchQuickRelease Lungimea totală 150 mm	632545 150
Bit bi-hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	630950 11
Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx®scurt Profil Torx® TX8	631801 TX8
Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 6 mm	631710 6
Bit bi-hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	630950 8
Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx®scurt Profil Torx® TX15	631801 TX15
Bit bi-hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	630950 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	631000 13
Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx®scurt Profil Torx® TX10	631801 TX10
Bit bi-hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	630950 7
Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx®scurt Profil Torx® TX27	631801 TX27

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631000 9
Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx® Profil Torx® E10	631500 E10
Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx® Profil Torx® E4	631500 E4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631000 6
Bit bi-hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	630950 5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631000 11
Bit pentru şurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 8 mm	631710 8
Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx® Profil Torx® E5	631500 E5
Bit bi-hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	630950 9
Bit şurubelniță 1/4 inch pentru Torx®scurt Profil Torx® TX40	631801 TX40
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631000 10
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm	631000 12
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631000 8
Bit bi-hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm	630950 12
Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx® Profil Torx® E6	631500 E6
Bit pentru şurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 4 mm	631710 4