Garant

Menghină în 5 axe Xpent, Tip: 1

Date comandă

Numărul de comandă	361100 1
GTIN	4045197809209
Clasa articolului	31O

Descriere

Execuţie:
- **Accesibilitate foarte bună şi perfect simetric.**
- **Sistem de prindere flexibil, modular.**
- **Toate suprafeţele funcţionale sunt călite şi rectificate.**
- **Forţă de strângere până la 40 kN, la un moment de rotaţie de 90 Nm.**
- **Ambele module de prindere pot fi poziţionate individual pe şina de bază.**
- **Interval de strângere sau reglare variabil.**
- **Acurateţe la repetare <0,01 mm.**
- **Inclusiv găuri 18M16 pentru sistem de strângere în punctul zero, măsură fixă 200 mm.**

Aplicaţie:
Perfect pentru prelucrarea reală în 5 axe.
În combinaţie cu diverse bacuri este posibilă strângerea convenţională, pe suprafaţă netedă, dar şi strângerea pieselor brute.
Livrare:
Şină de bază, arbore, prelungitor de arbore, manivelă / şurubelniţă hexagonală (la tipul 1S), modul de strângere fix, modul de strângere mobil.
Accesorii opţionale:
Module de strângere nr. 361105 – 361110, falcă centrală nr. 361111, şine de bază nr. 361115, arbore nr. 361119, prelungitoare de arbore nr. 361120, gheare de strângere nr. 361165, cheie dinamometrică nr. 656050 măr. 120, bit pentru şurubelniţă nr. 643329, opritor pentru piesele de prelucrat nr. 360094, fălci superioare nr. 361123 – 361138.
Notă:
Bacurile moi adecvate cod 361123 – 361137 şi bacurile de protecţie adecvate cod 361140 – 361151 nu sunt incluse în setul de livrare. Pentru situaţia de prindere S4 este necesar

un prelungitor suplimentar de arbore Cod 361120. Pentru lubrifierea perfectă a sculei, vă recomandăm vaselina multifuncțională Cod 083592 PLUS.

Descriere tehnică

Forță de strângere până la maxim	40 kN
Înălțime h	45 mm
Gamă de prindere S4	286 - 386 mm
Gamă de prindere S2	104 - 208 mm
Înălțime corp de bază c	165,5 mm
c_1	117,5 mm
Lățime canal n H7	20 mm
Lățime B	125 mm
Gamă de prindere S1	6 - 108 mm
Greutate	36 kg
Lungime L	454 mm
Momentul maxim	90 Nm
Gamă de prindere S3	186 - 290 mm
Dimensiuni deschidere chei	5 mm
Dimensiuni deschidere chei	10 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Xpent1-2
Serie	Xpent
Prelungitor mare de arbore	100
Execuție	Sistem de strângere în punctul zero
Tip produs	Menghină de maşină

Accesorii

Placă adaptoare Pentru tip 450	361170 450
Bac detaşabil pentru bacuri de protecție Pentru tip 125	361131 125

Bac de protecţie moale 20/20 Pentru tip 80	361147 80
Bac de protecţie prindere 5/5 Pentru tip 100	361141 100
Placă adaptoare Pentru tip 550	361170 550
Bac detaşabiloscilant Pentru tip 125	361127 125
Portbac Pentru tip 125	361132 125
Element de prindere Tip 1	361160 1
Bac de protecţie prindere 3/5 Pentru tip 100	361142 100
Element de prindere Tip 2	361160 2
Element de prindere Tip 5	361160 5
Bac moale detaşabil Pentru tip 125	361130 125
Bac de protecţie moale 12/20 Pentru tip 100	361146 100
Manivelă Tip 10	361167 10
Bac detaşabil Gripp, o singură componentă Pentru tip 125	361123 125
Bac de protecţie neted pentru bacuri prismatice Pentru tip 80	361149 80
Bac de protecţie neted 3/5 Pentru tip 125	361143 125
Bac de protecţie prindere 3/5 Pentru tip 125	361142 125
Bac de protecţie neted pentru bacuri prismatice Pentru tip 100	361149 100
Bac de protecţie combi prindere/neted 3/3 Pentru tip 100	361145 100
Şină de bază Tip 450	361115 450
Prelungitor arbore Tip 100 mm	361120 100
Bac detaşabil standard Pentru tip 125	361125 125
Bac de protecţie neted pentru bacuri prismatice Pentru tip 125	361149 125
Bac de protecţie neted 3/5 Pentru tip 80	361143 80
Bac de protecţie neted 3/5acoperit Pentru tip 80	361144 80
Gheară de strângere Tip CS1	361165 CS1
Bac moale detaşabil Pentru tip 80	361130 80
Bac detaşabil Gripprigid Pentru tip 125	361128 125

Bac detaşabil standard Pentru tip 80C	361125 80C
Element de prindere Tip 3	361160 3
Bac de protecţie combi prindere/neted 3/3 Pentru tip 80	361145 80
Bac detaşabil Gripposcilant Pentru tip 125	361129 125
Bac de protecţie prismatic Pentru tip 125	361148 125
Şină de bază Tip 550	361115 550
Şină de bază Tip 850	361115 850
Bac de protecţie prindere 3/3 Pentru tip 125	361140 125
Element de prindere Tip 6	361160 6
Bac de protecţie prindere 3/3 Pentru tip 80	361140 80
Bac de protecţie neted 3/5acoperit Pentru tip 100	361144 100
Bac de protecţie neted 3/5acoperit Pentru tip 125	361144 125
Bac de protecţie neted 3/5 Pentru tip 100	361143 100
Bac de protecţie prindere 3/3 Pentru tip 100	361140 100
Şină de bază Tip 1050	361115 1050
Modul de strângere mobil Pentru tip 1	361110 1
Bac de protecţie moale 20/20 Pentru tip 100	361147 100
Modul de strângere fix Pentru tip 2	361105 2
Bac de protecţie moale 12/20 Pentru tip 125	361146 125
Prelungitor arbore Tip 400 mm	361120 400
Bac de protecţie prindere 5/5 Pentru tip 125	361141 125
Bac de protecţie combi prindere/neted 3/3 Pentru tip 125	361145 125
Modul de strângere mobil Pentru tip 2	361110 2
Bac de protecţie prindere 3/5 Pentru tip 80	361142 80
Bac de protecţie prindere 5/5 Pentru tip 80	361141 80
Prelungitor arbore Tip 200 mm	361120 200
Bac detaşabil pentru module de prindere răsuciterigid Pentru tip 125	361126 125
Şină de bază Tip 650	361115 650
Bac de protecţie prismatic Pentru tip 80	361148 80

Bac de protecţie prismatic Pentru tip 100	361148 100
Bac detaşabil standard Pentru tip 100C	361125 100C
Bac de protecţie moale 12/20 Pentru tip 80	361146 80
Element de prindere Tip 4	361160 4
Modul de strângere fix Pentru tip 1	361105 1
Bac de protecţie moale 20/20 Pentru tip 125	361147 125