Atlas Copco

Polizor unghiular pneumatic cu pistol, Tip: G2302

Date comandă

Numărul de comandă	079311 G2302
GTIN	7322590019815
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:
Polizor unghiular mic, în formă de pistol cu două discuri abrazive Roloc® mici, cu ∅ 50/75 mm. Turația poate fi dozată fin, prin intermediul butonului de start. Confort de deservire ridicat datorită mânerului gumat.
Piese de schimb:
Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere şi mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.
Notă:
Sistemul 3M Roloc® de şlefuire ∅ 55 / 75 mm este prezentat începând cu Cod 554005.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	G2302
Greutate	0,6 kg
∅ maxim al discurilor	75 mm
Dimensiune recomandată a furtunului (∅ interior)	10 mm

∅ minim al discurilor	50 mm
Putere de ieşire	175 W
Zgomot de lucru	81 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN	< 2,5 m/s^2
Debit maxim de aer necesar	534 l/min
Turaţie maximă	17000 min^{-1}
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Alimentare cu energie	Acţionată cu aer comprimat
Tip produs	Polizor unghiular

Accesorii

Disc de şlefuire984F Granulaţie 36	554005 36
Disc de şlefuire984F Granulaţie 60	554005 60
Disc de şlefuire984F Granulaţie 80	554005 80
Disc de şlefuire984F Granulaţie 36	554006 36
Disc de şlefuire984F Granulaţie 60	554006 60
Disc de şlefuire984F Granulaţie 80	554006 80
Disc de şlefuire237AA Granulaţie 120	554008 120
Disc de şlefuire237AA Granulaţie 180	554008 180
Disc de şlefuire237AA Granulaţie 280	554008 280
Disc de şlefuire237AA Granulaţie 400	554008 400
Disc de şlefuire237AA Granulaţie 600	554008 600
Disc de şlefuire237AA Granulaţie 120	554009 120
Disc de şlefuire237AA Granulaţie 180	554009 180
Disc de şlefuire237AA Granulaţie 280	554009 280
Disc de şlefuire237AA Granulaţie 400	554009 400
Disc de şlefuire237AA Granulaţie 600	554009 600

Disc de şlefuire(CER) Granulaţie 120	554012 120
Disc de şlefuire(CER) Granulaţie 36	554012 36
Disc de şlefuire(CER) Granulaţie 60	554012 60
Disc de şlefuire(CER) Granulaţie 80	554012 80
Disc de şlefuire(CER) Granulaţie 120	554013 120
Disc de şlefuire(CER) Granulaţie 36	554013 36
Disc de şlefuire(CER) Granulaţie 60	554013 60
Disc de şlefuire(CER) Granulaţie 80	554013 80
Disc de şlefuit787C Granulaţie 120	554014 120
Disc de şlefuit787C Granulaţie 36	554014 36
Disc de şlefuit787C Granulaţie 60	554014 60
Disc de şlefuit787C Granulaţie 80	554014 80
Disc de şlefuit787C Granulaţie 120	554016 120
Disc de şlefuit787C Granulaţie 36	554016 36
Disc de şlefuit787C Granulaţie 60	554016 60
Disc de şlefuit787C Granulaţie 80	554016 80
Disc de şlefuit(ZA) Granulaţie 120	554018 120
Disc de şlefuit(ZA) Granulaţie 36	554018 36
Disc de şlefuit(ZA) Granulaţie 50	554018 50
Disc de şlefuit(ZA) Granulaţie 60	554018 60
Disc de şlefuit(ZA) Granulaţie 80	554018 80
Disc de şlefuit(ZA) Granulaţie 120	554019 120
Disc de şlefuit(ZA) Granulaţie 36	554019 36
Disc de şlefuit(ZA) Granulaţie 50	554019 50
Disc de şlefuit(ZA) Granulaţie 60	554019 60
Disc de şlefuit(ZA) Granulaţie 80	554019 80
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulaţie 120	554023 120
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulaţie 36	554023 36
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulaţie 60	554023 60

Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 80	554023 80
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 120	554024 120
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 36	554024 36
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 60	554024 60
Combidisc® Disc de rectificat(SiC) Granulație 80	554024 80
Combidisc® Disc de rectificatDiamant Granulație 120	554033 120
Combidisc® Disc de rectificatDiamant Granulație 220	554033 220
Combidisc® Disc de rectificatDiamant Granulație 60	554033 60