Chicago Pneumatic

Şurubelniţă cu clichet pneumatică, Tip: 9427

Date comandă

Numărul de comandă	079122 9427
GTIN	015451652111
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuţie:
Toate informaţiile tehnice se referă la o presiune de acţionare de **6,3 bari** şi ∅ interior al furtunului indicat.
Minişurubelniţă pneumatică cu clichet, cu lungime constructivă de 130 mm. Tastă de schimbare rapidă pentru înlocuirea capului de cheie tubulară.
Piese de schimb:
Seturi de întreţinere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreţinere şi mentenanţă preventivă pentru majoritatea uneltelor acţionate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Turaţie maximă	270 min^{-1}
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Vibraţie maximă conform EN	5 m/s^2
Debit maxim de aer necesar	336 l/min
Intervalul momentului de torsiune	7 - 35 Nm
Dimensiune recomandată a furtunului (∅ interior)	10 mm

Dimensiunile portsculei	3/8 inch
Denumirea producătorului	9427
Greutate	0,5 kg
Racord filetat	BSP
∅ maxim al şuruburilor (8.8 – 12.9)	M8
Lungime	130 mm
Zgomot de lucru	93 dB(A)
Alimentare cu energie	Acționată cu aer comprimat
Tip produs	Şurubelniță