KERN

Cântar de precizie, tip FCB, Plajă maximă de cântărire: 30000g

Date comandă

Numărul de comandă	479512 30000
GTIN	4045761202665
Clasa articolului	47D

Descriere

Execuție:
- **Este posibilă alimentarea de la rețea sau cu baterii. Închidere automată (auto-off) după 3 minute.**
- **Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon externă, livrabilă la cerere).**
- **Numărarea bucăților: Cantitatea de referință la alegere: Comutarea afişajului de la bucată la greutate.**
- **Recepție: Memorie separată pentru greutatea recipientului de tarare şi a componentelor recepționate (total net).**

Port universal KERN (KUP): permite conectarea unui adaptor pentru interfață KUP extern, cum ar fi RS-232 sau USB, pentru schimbul de date şi de comenzi, fără efort de instalare.
Afişaj secundar pe partea posterioară a cântarului.
Livrare:
Inclusiv adaptor de rețea 230 V / 50 Hz, capac de protecție.
Accesorii opționale:
Baterie Cod 081561 Ref. 6LR61; acumulator intern la cerere. Cablu de date, imprimantă la cerere.

Descriere tehnică

Adâncime	323 mm

Reproductibilitate	0,2 g
Lățime	270 mm
Dimensiuni platou cântar	253×227 mm
Timp de răspuns (de amorsare a oscilațiilor)	3 s
Citire	0,2 g
Alimentare cu energie	Cu baterii
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Greutate minimă pe bucată	2 g
Plajă maximă de cântărire	0 - 30000 g
Înălțime	110 mm
Denumirea producătorului	FCB
Greutate netă	2,6 kg
Liniaritate	±0,6 g
Calibrarea	K2
Tip produs	Cântar de precizie

Servicii

CalibrareCântar Plajă maximă de cântărire 50 kg	027700 50
Calibrare DAkkSCântar Plajă maximă de cântărire 50	027710 50