Chicago Pneumatic

Polizor pneumatic drept, ∅ bucşei elastice 6 mm lungă, Tip: 7410

Date comandă

Numărul de comandă	079457 7410
GTIN	015451781538
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuţie:
Minipolizor drept cu turaţie ridicată de mers în gol, care permite o rectificare delicată şi eficientă. Putere şi control precise datorită regulatorului de turaţie încorporat.
Livrare:
Inclusiv câte 1× bucşă elastică 1/4 inch şi 6 mm.

Descriere tehnică

Vibraţie maximă conform EN	4,9 m/s^2
Debit maxim de aer necesar	78 l/min
∅ bucşă elastică	6 mm
Racord filetat	NPT
Dimensiune recomandată a furtunului (∅ interior)	10 mm
Greutate	0,65 kg
Zgomot de lucru	76 dB(A)
Lungime	275 mm
Turaţie maximă	27000 min^{-1}
Racord de aer comprimat	1/4 inch

Putere de ieşire	250 W
Alimentare cu energie	Acționată cu aer comprimat
Tip produs	Polizor drept,