Pereche de traverse EGN-DUO 120×50, Lungimea traverselor: 2700mm

Date comandă

Numărul de comandă	991346 2700
GTIN	4058255037421
Clasa articolului	96O

Descriere

Execuție:
Profil rectangular, modelat la rece, cu plăcuțe metalice sudate. Fiecare plăcuță metalică are 5 cârlige stabile, pentru distribuirea optimă a sarcinii în suportul raftului pentru paleți. Greutatea suportată de fiecare pereche de traverse este de până la 3060 kg.
Livrare:
2 coloane pentru agățarea pe cadrul coloanei, inclusiv câte 2 ştifturi de siguranță.
Culoare:
Similar RAL 2004 **acoperit cu vopsea pulbere**oranj.
Notă:
Noile traverse cu adâncimea de 50 mm se pot combina numai în perechi cu traversele vechi cu adâncimea de 40 mm.

Descriere tehnică

Domeniu de utilizare	Raft
Capacitate portantă per pereche de traverse	3060 kg
Lungimea traverselor	2700 mm
Tip de traverse	LNS-DUO 120×50
Înălțime montant	120 mm
Tip produs	Bară / Traversă