MultiMaster AMM 500 Plus Top cu acumulator, Tip: 71293861

Date comandă

Numărul de comandă	077816 71293861
GTIN	4014586895321
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuţie:
Sculă multifuncţională pentru progresul rapid al lucrărilor (la extindere şi renovare) cu peste 30 de accesorii pentru tăierea lemnului şi metalului, şlefuire, desprinderea gresiei şi faianţei şi multe altele.
Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficienţă (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), cu model nou cu **portsculă Starlock** (transmisie îmbunătăţită a forţei pentru un avans în lucru cu 35% mai mare).

- **Posibilităţi de utilizare aproape nelimitate (tăiere, şlefuire, răzuire, debitare, răşpăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf).**
- **Reglare electronică continuă a turaţiei pentru o găurire uşoară.**
- **Calitate şi stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice şi a utilizării universale de rulmenţi cu bile şi cu ace.**
- **Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale şi greutate redusă.**

Livrare:
Set de accesorii din 30 piese, dispozitiv de aspirare şi I-BOXX.
Inclusiv încărcător şi 2× acumulator AMPShare Li-Ion (18 V / 4 Ah). 1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pânză de ferăstrău din carbură (∅ 75 mm), 1× raşpel din carbură (formă triunghiulară), 1× şpaclu, 1× placă de şlefuire perforată, câte 5× disc abraziv perforat (K 60, 80, 120, 180), 1× dispozitiv de aspiraţie, 1× încărcător rapid GAL 1880 CV, 2× pachet de acumulatori Li-ion (18 V / 4 Ah), 1× geantă de scule, din plastic (L-Boxx 136).
Notă:

Acumulatoarele potrivite se găsesc la nr. 073851 – 073858.

Descriere tehnică

Sistem de prindere	Starlock, Starlock Plus
Tensiunea acumulatorului	18 V
Greutate	1,8 kg
Număr oscilaţii	11000 - 18500 min^{-1}
Alimentare cu energie	Cu baterii
Număr de acumulatoare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Capacitate acumulator	4 Ah
Amplitudine (mişcare oscilatorie)	2 × 1,7 grad
Denumirea producătorului	AMM 500 PLUS TOP
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Tip produs	Oscilatoare

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073851 B18
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073853 B18
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073854 B18
Acumulator Li-IonProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073856 C18
Acumulator Li-IonProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073857 C18
	073858 C18

Acumulator Li-IonProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	
Acumulator Li-IonProCore+ Capacitate acumulator 8 Ah	073860 8
Set de pornire cu acumulatorProCore+ Capacitate acumulator 8 Ah	073861 8
Set de pornire cu acumulatorProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073863 C18
Set de pornire cu acumulatorProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073865 C18
Set de pornire cu acumulatorProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073867 C18
Pânză de ferăstrău segmentată, bimetal HSS ∅ pânză de ferăstrău 100 mm	077827 100
Pânză de ferăstrău segmentată, carbură ∅ pânză de ferăstrău 90 mm	077828 90
Pânză de ferăstrău segmentată, carbură, 1,2 mm ∅ pânză de ferăstrău 75 mm	077829 75
Pânză de ferăstrău segmentată, carbură, 1,2 mm ∅ pânză de ferăstrău 90 mm	077829 90
Pânză de ferăstrău segmentată, diamant, 1,2 mm ∅ pânză de ferăstrău 75 mm	077830 75
Pânză de ferăstrău segmentată, diamant, 1,2 mm ∅ pânză de ferăstrău 90 mm	077830 90
Pânză de ferăstrău, complet din HSS ∅ pânză de ferăstrău 85 mm	077834 85
Pânză de ferăstrău, complet din HSS, 5 buc. ∅ pânză de ferăstrău 85 mm	077835 85
Pânză de ferăstrău segmentată, complet din HSS ∅ pânză de ferăstrău 85 mm	077836 85
Pânză de ferăstrău, bimetal HSS ∅ pânză de ferăstrău 100 mm	077838 100
Pânză de ferăstrău, bimetal HSS ∅ pânză de ferăstrău 85 mm	077838 85
Pânză de ferăstrău, bimetal HSS, 5 buc. ∅ pânză de ferăstrău 100 mm	077839 100

Pânză de ferăstrău, bimetal HSS, 5 buc. ∅ pânză de ferăstrău 85 mm	077839 85
Pânză de ferăstrău E-Cut, standard, 5 buc. Lățime de tăiere 35 mm	077840 35
Pânză de ferăstrău E-Cut, standard, 5 buc. Lățime de tăiere 65 mm	077840 65
Pânză de ferăstrău E-Cut, standard Lățime de tăiere 35 mm	077844 35
Pânză de ferăstrău E-Cut, standard Lățime de tăiere 65 mm	077844 65
Pânză de ferăstrău E-Cut, bimetal, Long-Life Lățime de tăiere 10 mm	077847 10
Pânză de ferăstrău E-Cut, bimetal, Long-Life Lățime de tăiere 20 mm	077847 20
Pânză de ferăstrău E-Cut, bimetal, Long-Life Lățime de tăiere 35 mm	077847 35
Pânză de ferăstrău E-Cut, bimetal, Long-Life Lățime de tăiere 65 mm	077847 65
Set de pânze de ferăstrău E-Cut, lemn + metal6 buc. Execuție SET	077848 SET
Pânză de ferăstrău E-Cut, bimetal, Precision Lățime de tăiere 35 mm	077850 35
Pânză de ferăstrău E-Cut, bimetal, Precision Lățime de tăiere 65 mm	077850 65
Raşpel din carbură, formă triunghiulară	077851
Pânză de ferăstrău E-Cut, bimetal, Universal Lățime de tăiere 44 mm	077856 44
Pânză de ferăstrău E-Cut, bimetal, Fine Lățime de tăiere 30 mm	077857 30
Set de pânze de ferăstrău E-Cut, MiniCut3 buc. Execuție SET	077859 SET
Set de plăci de lustruire din pâslă, 2 buc.	077861
Set de plăci de şlefuire cu prindere cu scai, neperforate, 2 buc.	077862
Set de plăci de şlefuire cu scai, deget de şlefuire, 2 buc.	077864
Pânză de ferăstrău segmentată, carbură, 2,2 mm ∅ pânză de ferăstrău 75 mm	077865 75

Pânză de ferăstrău segmentată, carbură, 2,2 mm ∅ pânză de ferăstrău 90 mm	077865 90
Pânză de ferăstrău segmentată, diamant, 2,2 mm ∅ pânză de ferăstrău 75 mm	077867 75
Pânză de ferăstrău segmentată, diamant, 2,2 mm ∅ pânză de ferăstrău 90 mm	077867 90
Pânză de ferăstrău segmentată, diamant ∅ pânză de ferăstrău 90 mm	077868 90
Set de şlefuire, Best of Starlock SANDING Tip SET	077869 SET
Pânză de ferăstrău E-Cut, standard, curbată Lățime de tăiere 35 mm	077870 35
Pânză de ferăstrău E-Cut, standard, curbată Lățime de tăiere 50 mm	077870 50
Pânză de ferăstrău E-Cut, standard, curbată Lățime de tăiere 65 mm	077870 65
Şpaclu fix Lungime şpaclu 61 mm	077874 61
Multităiş, tăiere 3 mm Tip 251210	077889 251210
Pânză de ferăstrău E-Cut, Carbide-Pro Lățime de tăiere 35 mm	077891 35