Pistol cu jet de aer şi lichid, reglabil Racord pentru aer

Date comandă

Numărul de comandă	080252
GTIN	7391390264053
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:
Pistoale cu jet de aer reglabil continuu, cu greutate redusă, suspendare flexibilă şi manevrare uşoară.
Pistol cu jet de aer şi lichid cu jet, **reglabil** (punctiform până la difuz) şi **debit reglabil** (aer: 200 –1200 l/min, lichid: 7– 46 l/min).
Inclusiv niplu din oțel 1/4 inch.
Notă:
Seria CEJN 320 corespunde standardului european 7.6 (∅ nominal 7,6 mm, profil european) şi este compatibilă cu toate sistemele uzuale.

Descriere tehnică

Valoare debit	200 - 1200 l/min
Valoare debit lichid	7 - 46 l/min
Valoare debit aer	200 - 1200 l/min
Tip produs	Pistol