Garant

Freză frontală la 45°, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinţi Z: 20/3mm

Date comandă

Numărul de comandă	214395 20/3
GTIN	4045197221629
Clasa articolului	21O

Descriere

Execuţie:
Număr mare de tăişuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere uşoară şi un consum de energie redus.
Avantaj:
Productivitate maximă datorită:
· **Cea mai mare viteză de tăiere.**
· **Cele mai mari avansuri.**
· **Durate scurte de prelucrare.**
Notă:
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,5** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	90 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă	SD.. 0903
Lungime activă L_1	40 mm
Ø exterior maxim D_{max}	28,2 mm
Ø tăişului D_C	20 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Ø cozii D_s h6	20 mm
Număr de dinţi Z	3

Unghi de aşezare cu înclinaţie α_{max}	1,64 mm
Frezare circulară a găurii ∅ D_{min}	48 mm
Lungime de aşezare cu înclinaţie α_{max}	17,5 mm
Frezare circulară a găurii ∅ D_{max}	54 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1,5 mm
∅ D_3	28 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Şurubelniţă dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,5 Nm	211750 1,5
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile10 buc.	219809
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 ţoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP