Garant

SDMX 0903 AFEN, HB7520, Tip: UNI

Date comandă

Numărul de comandă	214440 UNI
GTIN	4045197302885
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:
- **Plăcuțe amovibile recomandate pentru o viteză mai mare de tăiere şi avansuri mai mari.**
- **Sinterizate cu mare precizie şi rectificate pentru obținerea unor suprafețe de cea mai bună calitate.**
- **Structură cu granulație submicronică pentru tenacitate şi rezistență ridicată la uzură.**

Notă:
Valori de referință pentru a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\,max}$ = 3 mm.

Descriere tehnică

Tip	UNI
Grosime plăcuță E	3,18 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SDMX 0903 AFEN
Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tăişuri	4

Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm²	recomandat	350 m/min	P
Oțel < 750 N/mm²	recomandat	255 m/min	P
Oțel < 900 N/mm²	recomandat	230 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm²	indicat în anumite condiții	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm²	indicat în anumite condiții	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	recomandat	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	indicat în anumite condiții	130 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	235 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		