Garant

SDMX 0903 AFEN, HB7635, Tip: INOX



Date comandă

Numărul de comandă	214460 INOX
GTIN	4045197302908
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:
- **Plăcuțe amovibile recomandate pentru o viteză mai mare de tăiere şi avansuri mai mari.**
- **Sinterizate cu mare precizie şi rectificate pentru obținerea unor suprafețe de cea mai bună calitate.**
- **Structură cu granulație submicronică pentru tenacitate şi rezistență ridicată la uzură.**

Notă:
Valori de referință pentru a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\,max}$ = 3 mm.

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,14 mm
Tip	INOX
Grosime plăcuță E	3,18 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SDMX 0903 AFEN
Categorie	HB7635
Materialul sculei	Carbura

Numărul de schimbări / tăişuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm²	indicat în anumite condiții	270 m/min	P
Oțel < 750 N/mm²	indicat în anumite condiții	220 m/min	P
Oțel < 900 N/mm²	indicat în anumite condiții	220 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm²	indicat în anumite condiții	150 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm²	indicat în anumite condiții	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	recomandat	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	recomandat	50 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		