Garant

SOMT 09T304 FR, HU7710, Tip: ALU

Date comandă

Numărul de comandă	215065 ALU
GTIN	4045197302922
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuţie:
Plăcuţe amovibile **extrem de stabile** conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie şi rectificate. Structura cu granulaţie submicronică le conferă tenacitate şi rezistenţă ridicată la uzură.
Notă:
Valori de referinţă pentru a_e = 0,3×D / $a_{p\,max}$ = 5 mm.

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,13 mm
Tip	ALU
Rază la colţ	0,4 mm
Grosime plăcuţă E	3,97 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă	SOMT 09T304 FR
Categorie	HU7710

Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	780 m/min	N
Aluminiu (cu aşchii scurte)	recomandat	700 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	610 m/min	N
CuZn	recomandat	480 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiţii		
Uscat	indicat în anumite condiţii		