Cuţit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 32/16mm

Date comandă

Numărul de comandă	251009 32/16
GTIN	4045197654656
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de arcuri	259044 3
Mărimea plăcuţei	16 mm
Lungime cap L_1	32 mm
Bridă	259038 17
Şurub pentru gheară	259021 3
Plăcuţă amovibilă compatibilă	KNUX 1604.. R/L
Lăţimea funcţională L_4	40 mm
Arc	259046 3
Cod ISO Suport	CKJNR/L 3232P16
Portplăcuţă	259031 6
Mărime coadă	32 mm
Lungimea totală L	170 mm
Standard	Normă de fabricaţie
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuţit de strunjit

Accesorii

Şurubelniţă dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biţi 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Şurub pentru gheara de strângere Tip 3	259021 3
Gheară de strângere Tip 17	259038 17
Set de arcuri10 bucăţi Tip 3	259044 3
Portplăcuţă Tip 6	259031 6
Arc Tip 3	259046 3
Bit de precizie pentru şurubul hexagonal, 1/4 ţoli E 6,3 Hexagon 4 mm	674242 4
Şurubelniţă dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600