# Cuţit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 20/12mm

## Date comandă

| | |
|---|---|
| Numărul de comandă | 251113 20/12 |
| GTIN | 4045197650870 |
| Clasa articolului | 21T |

## Descriere tehnică

| | |
|---|---|
| Set de ştifturi elastice | 259047 2 |
| Cod ISO Suport | PSSNR/L 2020K12 |
| Mărime coadă | 20 mm |
| Mărimea plăcuţei | 12 mm |
| Set de arcuri | 259044 2 |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | SN.. 1204.. |
| Lungime cap $L_1$ | 29 mm |
| Pârghie cu articulaţie | 259015 2 |
| Portplăcuţă | 259031 20 |
| Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 2 |
| Lăţimea funcţională $L_4$ | 25 mm |
| Lungimea totală L | 125 mm |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Răcire interioară | nu |
| Unghi de reglare κ | 45 grad |
| Utilizare | Strunjire frontală |

| | |
|---|---|
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs | Cuţit de strunjit |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| Set de arcuri10 bucăţi Tip 2 | 259044 2 |
| Şurub pentru pârghia cu articulaţie Tip 2 | 259018 2 |
| Bit de precizie pentru şurubul hexagonal, 1/4 ţoli E 6,3 Hexagon 3 mm | 674242 3 |
| Pârghie cu articulaţie Tip 2 | 259015 2 |
| Set de ştifturi elastice10 bucăţi Tip 2 | 259047 2 |
| Portplăcuţă Tip 20 | 259031 20 |
| Şurubelniţă dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |